




應用

特殊的性能

鍍金接點；牽引鏈適用性

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

防護等級

III

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

2

當前負載總數最大值

[A]

6

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

環境溫度變化

[°C]

-5...60



中央分配器

ZDO8F04HMSS0010H10

外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68
--------	---------------------

機械技術數據

重量	[g]	1247
尺寸	[mm]	20 x 30 x 129.5
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M8
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73007
	保護蓋: M8, E73005

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 黑色, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)


電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的





連接



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
綠色
灰色
粉紅色
紅色
紫色
白色
黃色

EBC057

中央分配器

ZDO8F04HMSS0010H10

