


EBC061



中央分配器

ZDO4F049MSJ0005H10



應用	
特殊的性能	鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據	
工作電壓 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	III
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	2
當前負載總數最大值 [A]	6
輸出	
電氣設計	NPN
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
環境溫度變化 [°C]	-5...60
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68
機械技術數據	
重量 [g]	470.5
尺寸 [mm]	20 x 30 x 85.5
材質	PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的

EBC061



中央分配器

ZDO4F049MSJ0005H10

成型體材料	PBT-GF 20 /黃銅, 鍍銀的	
中央分配器的端口數量	4	
連接器型號	M8	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大 值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件		
附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73006	
	保護蓋: M8, E73005	

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接		
電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 7.4 mm; 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm ² (21 x Ø 0.2 mm)		

電氣連接 - 插槽		
連接器: 4 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍銀的; 觸頭 接點: 鍍金的		




EBC061

中央分配器

ZDO4F049MSJ0005H10



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色