




## 應用

特殊的性能

鍍金接點；牽引鏈適用性

## 電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

防護等級

III

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

2

當前負載總數最大值

[A]

6

## 輸出

電氣設計

NPN

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

環境溫度變化

[°C]

-5...60



## 中央分配器

ZDO8F04HMSJ0010H10

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68 |
|--------|---------------------|

## 機械技術數據

|            |              |                                     |
|------------|--------------|-------------------------------------|
| 重量         | [g]          | 1248.5                              |
| 尺寸         | [mm]         | 20 x 30 x 129.5                     |
| 材質         |              | PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的                    |
| 成型體材料      |              | PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的                  |
| 中央分配器的端口數量 |              | 8                                   |
| 連接器型號      |              | M8                                  |
| 牽引鏈適用性     |              | 是                                   |
| 牽引鏈適用性     | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                      |
|            | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|            | 彎曲週期         | > 5 Mio.                            |
|            | 扭轉應力         | ± 180 °/m                           |

## 顯示器/操作件

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 16 x LED, 黃色 |
|    | 操作   | 1 x LED, 綠色  |

## 附件

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 附件(可選) | DIN軌道適配器:, E73007 |
|        | 保護蓋: M8, E73005   |

## 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 黑色, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)


## 電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的





## 連接



BK =  
BN =  
BU =  
GN =  
GY =  
PK =  
RD =  
VT =  
WH =  
YE =

芯線顏色：  
黑色  
棕色  
藍色  
綠色  
灰色  
粉紅色  
紅色  
紫色  
白色  
黃色

# EBC067

中央分配器

ZDO8F04HMSJ0010H10

