


EBC070

中央分配器

ZDO8F039MSS0002H10



應用		
特殊的性能		無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60



中央分配器

ZDO8F039MSS0002H10

外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68
--------	---------------------

機械技術數據

重量	[g]	282.7
材質	PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的	
成型體材料	PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的	
中央分配器的端口數量	8	
連接器型號	M8	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73007
	保護蓋: M8, E73005

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 7.4 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)


電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的





連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色