


Y形分配器

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
應用		邏輯或者功能
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流 (UL)	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...65 °C
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	36.9
材質		外殼: PA 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

Y形分配器

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


注釋

包裝單位

1 件數


電氣連接 - 插座

連接器：2 x M12；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



連接

