


EBC138



中央分配器

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	15...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	2
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60

EBC138



中央分配器

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

外殼防護等級	IP 67; IP 68; (1m / 7天)	
機械技術數據		
重量 [g]	128.5	
材質	PBT-GF20; 黃銅 鍍銀的	
成型體材料	PBT-GF 20 /黃銅, 鍍銀的	
中央分配器的端口數量	8	
連接器型號	M8	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(可選)	保護蓋: M8, E73005	
注釋		
包裝單位	1 件數	


電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍銀的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm



電氣連接 - 連接

連接器: 1 x M12; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍銀的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm



EBC138



中央分配器

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

連接

