


EBC139

中央分配器

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓

[M]

15...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

防護等級

III

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

2

當前負載總數最大值

[A]

2

輸出



電氣設計

PNP



中央分配器

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68; (1m / 7天)
機械技術數據		
重量	[g]	150.5
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量		10
連接器型號		M8
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	10 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(可選)		保護蓋: M8, E73005
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插座		
連接器: 1 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		
電氣連接 - 插頭		
連接器: 1 x M12; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		

連接

