EBF012

Y形分配器

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC；(cULus: 30 AC / 42 DC)
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
注意環境溫度		cULus: ...65 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
UL認證	電源	Class 2
	文件數量UL	E191684
機械技術數據		
重量	[g]	28.7
材質		外殼：PA 灰色；無滷素；密封圈：EPDM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

EBF012

Y形分配器

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

電氣連接

, PUR; 阻燃 (IEC 60332-2，UL：FT2)

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12; 編碼：A; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!

電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器：2 x M8; 編碼：A; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm