


EBT004

中央分配器

ZDO8H050VAS0015E19




應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68

EBT004



中央分配器

ZDO8H050VAS0015E19

認證/測試		
UL 認證	Enclosure type	Type 1
機械技術數據		
重量	[g]	2875
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
材質		外殼: PA
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
附件		
供貨範圍		保護蓋: 2
		標籤: 8
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 15 m, PVC, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm ² + 3 x 1.0 mm ²		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 8 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		

EBT004



中央分配器

ZDO8H050VAS0015E19

連接

<u>BN</u>	1 (1...8)
<u>BU</u>	3 (1...8)
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH/GY</u>	2 (7)
<u>GY/BN</u>	2 (8)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)
<u>BK</u>	4 (7)
<u>VT</u>	4 (8)

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色