


EBT005

中央分配器

ZDO8H050VAS000---KA



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

2

當前負載總數最大值

[A]

12; (...40 °C)

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

環境溫度變化

[°C]

-5...60

EBT005



中央分配器

ZDO8H050VAS000---KA

外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	404.5
尺寸 [mm]	49.4 x 60 x 187
材質	外殼: PBT-GF30
中央分配器的端口數量	8
連接器型號	M12
附件	
供貨範圍	保護蓋: 2
	標籤: 10
	應用於彈簧夾的裝配工具
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接 - 插槽	
連接器: 8 x M12; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm	
電氣連接 - 連接	
接線端子座: 19 x ; 電纜插接式接頭: PG11	
連接器: 1 x M12; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm	
