




Y形分配器

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點	
應用	邏輯或者功能	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流（ UL ）	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cULus: ...65 °C
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
UL 認證	電源	Class 2
	文件數量UL	E191684
機械技術數據		
重量	[g]	35.7
材質		外殼： PA 橘黃色； 密封圈： EPDM



Y形分配器

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)


注釋

包裝單位

1 件數


電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm




電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



連接IEC 61076-2-101