


EC2025



DC/DC轉換器

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



應用	
設計	外殼模塊
電氣數據	
工作電壓 [V]	18...36 DC
輸出	
輸出電壓 [V]	10
短路保護	是
過載保護	是
精度/偏差	
精確度	± 2 %
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...71
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	71
尺寸 [mm]	54 x 34 x 15
材質	外殼: 聚酰胺 增強型玻璃纖維 全密封
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 0.28 m;, 芯線末端有線端套管	
輸入	
紅色	18...36 V
黑色	GND
輸出	
黑色	10 V DC
藍色	GND