


EC2088



閥門插頭的連接電纜

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



應用	
特殊的性能	無滷素
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 250 AC/DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	閥門插頭: -30 ... 90 °C M12連接器: -25 ... 90 °C
外殼防護等級	IP 65; (M12連接器: IP65, IP67, IP68, IP69K)
機械技術數據	
重量 [g]	82
成型體材料	PA-GF, 無滷素 / TPU, 無滷素
滾花螺母的材料	鋼, 鍍鋅的 / 黃銅, 鍍鎳的
密封材質	丁晴橡膠 / CR
注釋	
包裝單位	1 件數

EC2088



閥門插頭的連接電纜

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：PA-GF, 無滷素, 黑色；鎖定：鋼, 鍍鋅的；密封圈：丁晴橡膠 / CR; 觸頭 接點：黃銅；旋緊扭矩：0.5...0.6 Nm




- | | |
|----|-----------------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT
FE |

電氣連接 - 電纜

電纜：0.24 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU, 無滷素, 橘黃色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |