




IO-Link主站/轉換器- 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

該轉換器僅可與特定的ifm感測器（參見“下載”下方的設備目錄）結合使用



1 LED燈



產品特徵

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 2

應用

設計

集成IO-Link主站

電氣數據

工作電壓	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
額定電壓DC	[V]	24
電流損耗	[mA]	< 30
當前負載總數最大值	[A]	0.83

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數

類比輸出數量: 2


輸出

類比輸出數量		2
類比電流輸出	[mA]	4...20
負載最大值	[Ω]	500
精密類比輸出	[%]	0,25



IO-Link主站/轉換器- 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

介面		
通信接口	IO-Link	
傳遞類型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
端口數量等級A	1	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
存儲溫度	[°C]	-40...70
允許最大的相對空氣濕度	[%]	90; (線性遞減至50 % (40 °C) 非凝結)
外殼防護等級	IP 67; IP 69K	
認證/測試		
MTTF	[年]	254
UL認證	Enclosure type	Type 1
	電源	Low Voltage / Limited Energy
	文件數量UL	E205959
機械技術數據		
重量	[g]	91.45
材質	PA; 不鏽鋼(1.4404 / 316L); FKM	
顯示器/操作件		
顯示	狀態	1 x LED, 紅色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
注釋	其它信息請您參見使用說明書	
說明	該轉換器僅可與特定的ifm感測器(參見 “下載” 下方的設備目錄)結合使用	
包裝單位	1 件數	
電氣連接 - 插座		
		
1	L+	
2	不接線	
3	L-	
4	IO-Link	
5	不接線	



IO-Link主站/轉換器- 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

電氣連接 - 插頭



1	L+
2	類比輸出 4...20 mA
3	L-
4	類比輸出 4...20 mA