


EVC429

帶插頭連接電纜

ASTAF030MSS0005H03



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...80

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...80

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

110.9

尺寸

[mm]

25 x 10 x 25.5

材質

外殼：TPU 橘黃色

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m

EVC429



帶插頭連接電纜

ASTAF030MSS0005H03

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



連接

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 芯線顏色:
BN = 黑色
BU = 棕色
BK = 藍色