


# EVC466



連接電纜

VDOGH030MSS0010H03STGF030MSS

請參閱“下載”下的技術說明



| 應用          |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能       |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性        |
| 無矽樹脂        |      | 是                           |
| 電氣數據        |      |                             |
| 工作電壓        | [V]  | < 50 AC / < 60 DC           |
| 防護等級        |      | III                         |
| 當前負載總數最大值   | [A]  | 3                           |
| 工作條件        |      |                             |
| 環境溫度        | [°C] | -25...90                    |
| 注意環境溫度      |      | cULus: ...75 °C             |
| 環境溫度變化      | [°C] | -25...90                    |
| 注意環境溫度（移動的） |      | cULus: ...75 °C             |
| 外殼防護等級      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 機械技術數據      |      |                             |
| 重量          | [g]  | 277.2                       |
| 材質          |      | 外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM          |
| 滾花螺母的材料     |      | 黃銅，鍍鎳的                      |
| 牽引鏈適用性      |      | 是                           |



## 連接電纜

VDOGH030MSS0010H03STGF030MSS

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

|      |               |
|------|---------------|
| 說明   | 請參閱“下載”下的技術說明 |
| 包裝單位 | 1 件數          |

## 電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm



## 電氣連接

電纜：10 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

