


EVC481

帶插座連接電纜

ADOAH040MSS00,5H04



停產產品 - 存檔登錄



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	4
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	cULus: ...75
環境溫度變化 [°C]	-25...90
注意環境溫度(移動的)	cULus: ...75
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	0.001
尺寸 [mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質	外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
牽引鏈適用性	是

EVC481



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS00,5H04

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接


電纜: 0.5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色

EVC481


帶插座連接電纜

ADOAH040MSS00,5H04



圖表

降低額定值特徵



降額 $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]