


Y連接電纜

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
環境溫度變化	[°C]	-25...90
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	56.7
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
中央分配器的端口數量		2
牽引鏈適用性		是



Y連接電纜

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS


牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭 C


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 0.1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接





Y連接電纜

YDOXH050MSS00,1H05STGH050MSS

電氣連接 - 插座 A

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；密封圈：FKM；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插座 B

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；密封圈：FKM；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

