


EVC695



Y連接電纜

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	354.4
成型體材料		TPU / TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m



Y連接電纜

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數


電氣連接 - 插頭 C

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值！



電氣連接

連接



Y連接電纜

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

電氣連接 - 插座 A

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接器: M12, 直型; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!




電氣連接 - 插頭 B

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 4.9 mm; 2 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接器: M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!



圖表

降額 $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]