


EVC813



可接線插頭

SSTA040MSSFKPG



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	33.6
成型體材料		PA 6.6
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

EVC813



可接線插頭

SSTA040MSSFKPG

電氣連接


螺絲接線端子: 0.25...1 mm²; 電纜護套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 請注意目標物的最大值!



連接



BN =

WH =

BU =

BK =

芯線顏色:

棕色

白色

藍色

黑色

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準