


EVC848



應用於外部照明的Y形連接電纜
YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
環境溫度變化	[°C]	-25...90
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	76
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
中央分配器的端口數量		2
牽引鏈適用性		是

EVC848



應用於外部照明的Y形連接電纜
YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數


電氣連接 - 插頭 C

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 黑色；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm；請注意目標物的最大值！



電氣連接

連接





應用於外部照明的Y形連接電纜

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

電氣連接 - 插座 A

電纜：0.4 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：A; 成型體：TPU, 黑色; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!



電氣連接 - 插座 B

電纜：0.4 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing$ 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接器：1 x M12, 直型; 編碼：A; 成型體：TPU, 黑色; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!

