


EVC854



Y連接電纜

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

24 DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

53

成型體材料

TPU / TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

密封材質

Viton

連接器型號

M12

牽引鏈適用性

是



Y連接電纜

YSDGHB0MSS00,1HBDSTGH030MSS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 5 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m > 2 Mio.

注釋

說明

請參閱“下載”下的技術說明

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭 C


連接器：M12, 直型；編碼：A; 成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值！



電氣連接

電纜：0.1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接





Y連接電纜

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

電氣連接 - 插頭 A

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；密封圈：Viton；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm；請注意目標物的最大值！



電氣連接 - 插座 B

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：鎖定螺母, 黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm；請注意目標物的最大值！

