


# EVC890



連接電纜

VDOGF030MSS0005H03STAH030MSS

請參閱“下載”下的技術說明



| 應用        |                       |                             |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 特殊的性能     | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性  |                             |
| 無矽樹脂      | 是                     |                             |
| 電氣數據      |                       |                             |
| 工作電壓      | [V]                   | < 50 AC / < 60 DC           |
| 防護等級      |                       | III                         |
| 當前負載總數最大值 | [A]                   | 3                           |
| 工作條件      |                       |                             |
| 環境溫度      | [°C]                  | -25...90                    |
| 環境溫度變化    | [°C]                  | -25...90                    |
| 外殼防護等級    |                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 認證/測試     |                       |                             |
| UL認證      | Ta                    | 75 °C                       |
| 機械技術數據    |                       |                             |
| 重量        | [g]                   | 153.8                       |
| 材質        | 外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM |                             |
| 滾花螺母的材料   | 黃銅, 鍍鎳的               |                             |
| 牽引鏈適用性    | 是                     |                             |



## 連接電纜

VDOGF030MSS0005H03STAH030MSS

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

|      |               |
|------|---------------|
| 說明   | 請參閱“下載”下的技術說明 |
| 包裝單位 | 1 件數          |

## 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



## 電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

