


# EVC942

帶插座連接電纜

ADOAH050MSD0005C05



| 應用        |              |                                     |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| 特殊的性能     |              | 無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性               |
| 應用        |              | CAN總線                               |
| 電氣數據      |              |                                     |
| 工作電壓      | [V]          | < 30 AC / < 36 DC                   |
| 當前負載總數最大值 | [A]          | 4                                   |
| 工作條件      |              |                                     |
| 環境溫度      | [°C]         | -25...80                            |
| 外殼防護等級    |              | IP 67; IP 68; IP 69K                |
| 機械技術數據    |              |                                     |
| 重量        | [g]          | 510.4                               |
| 成型體材料     |              | TPU                                 |
| 滾花螺母的材料   |              | 黃銅，鍍鎳的                              |
| 密封材質      |              | FKM                                 |
| 牽引鏈適用性    |              | 是                                   |
| 牽引鏈適用性    | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                      |
|           | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 彎曲週期         | > 5 Mio.                            |
|           | 扭轉應力         | ± 180 °/m                           |
| 注釋        |              |                                     |
| 包裝單位      |              | 1 件數                                |

# EVC942



## 帶插座連接電纜


ADOAH050MSD0005C05

### 電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.15 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接



BK =  
BU =  
RD =  
WH =  
screen =

芯線顏色:  
黑色  
藍色  
紅色  
白色  
屏蔽