


EVC943



帶插頭連接電纜

ASTGH050MSD0002C05



應用

特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用	CAN總線

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量	[g]	212.4
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 51.5
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVC943



帶插頭連接電纜

ASTGH050MSD0002C05

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 紫色, \varnothing 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x \varnothing 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x \varnothing 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x \varnothing 0.15 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍銀的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽