


EVC956



連接電纜

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS



應用	
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性
應用	CAN總線
電氣數據	
工作電壓	[V] < 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A] 4
工作條件	
環境溫度	[°C] -25...80
存儲溫度	[°C] -25...55
儲存濕度	[%] 10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件	1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據	
重量	[g] 990.25
材質	外殼：PUR 黑色；密封圈：FKM
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的
密封材質	FKM
牽引鏈適用性	是



連接電纜

VDOAH050MSD0010C05STAH050MSS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

