
EVC05A

帶插座連接電纜

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D



應用		
特殊的性能		無滷素；鍍金接點
與油漆兼容		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67;（如果該產品在易爆區域外使用：IP 68 / IP 69K)
認證/測試		
許可證		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX標記		II 3G Ex nA IIC Gc
		II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
機械技術數據		
重量	[g]	196.7
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋		
包裝單位		1 件數

EVC05A

帶插座連接電纜

ADOAH040VAT0005H04/3G/2D

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 1.2...1.5 Nm



連接



芯線顏色 :

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色