


# EVC105



連接電纜

VDOAH032MSS0004H03STGH030MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	10...36 DC
防護等級	II
當前負載總數最大值 [A]	4
輸出	
電氣設計	PNP
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	cULus: ...75
環境溫度變化 [°C]	-25...90
注意環境溫度(移動的)	cULus: ...75
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試	
MTTF [年]	20027
機械技術數據	
重量 [g]	135
尺寸 [mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
成型體材料	TPU

# EVC105



## 連接電纜

VDOAH032MSS0004H03STGH030MSS


滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的	
密封材質	FKM	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋	
說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 電氣連接

電纜: 4 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



# EVC105



## 連接電纜

VDOAH032MSS0004H03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

