


# EVC241



## 連接電纜

VDOGF040MSS00,6H04STGH040MSS

請參閱“下載”下的技術說明



### 應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

### 電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

### 工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75 °C

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...75 °C

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### 機械技術數據

重量

[g]

46

材質

外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性

是



## 連接電纜

VDOGF040MSS00,6H04STGH040MSS

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 5 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

|      |               |
|------|---------------|
| 說明   | 請參閱“下載”下的技術說明 |
| 包裝單位 | 1 件數          |

## 電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm



## 電氣連接

電纜：0.6 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm

