



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...80 °C

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...80 °C

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

26.6

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

密封材質

FKM

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m

EVC265



連接電纜

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

