

EVC30A

帶插座連接電纜

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D



應用

特殊的性能	無滷素；鍍金接點
與油漆兼容	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	2

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...60
外殼防護等級		IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 68 / IP 69K)

認證/測試

許可證	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX標記	II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

機械技術數據

重量	[g]	2482.3
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

EVC30A



帶插座連接電纜

ADOAH040VAT0080H04/3G/2D

電氣連接


電纜：80 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 鎖定：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點：鍍金的; 旋緊扭矩：1.2...1.5 Nm



連接



芯線顏色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色