



請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

< 60 AC/DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

總額定電流 (UL)

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75 °C

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度 (移動的)

cULus: ...75 °C

存儲溫度

[°C]

-25...55

儲存濕度

[%]

10...100

符合所述等級的其它儲存氣候條件

1K22/ DIN 60721-3-1

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

275.2

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的



連接電纜

VDOGH050MSS0007H05STGH050MSS

密封材質	FKM
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期
	> 5 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m

注釋

說明	請參閱“下載”下的技術說明
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接


電纜: 7 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm





連接電纜

VDOGH050MSS0007H05STGH050MSS

圖表



降額 $I_{max} \times 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]