


# EVCA39



連接電纜

VDOAE050MSS0,25H05STAE050MSS



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
設計	電源電纜, L編碼
應用	工業應用
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	63 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	16
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...90
注意環境溫度	cULus: ...80 °C
存儲溫度 [°C]	-25...55
儲存濕度 [%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件	1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 69K
機械技術數據	
重量 [g]	124.2
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
密封材質	FKM
牽引鏈適用性	是

# EVCA39



## 連接電纜

VDOAE050MSS0,25H05STAE050MSS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup>
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

### 注釋

包裝單位 1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm



### 電氣連接 - 連接

電纜: 0.25 m, PUR, 無鹵素, 灰色, Ø 10.1 mm; 5 x 2.5 mm<sup>2</sup> (141 x Ø 0.15 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: L; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm

