


EVCA47



Y連接電纜

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	50 AC / 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	59
成型體材料		TPU / TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	



Y連接電纜

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS


電氣連接 - 插頭 C

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!



電氣連接

連接



電氣連接 - A-C


電纜：0.2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - B-C

電纜：0.2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座 A

連接器：M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU, 橘黃色；鎖定：黃銅, 鍍鎳的；密封圈：FKM; 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值!





Y連接電纜

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

電氣連接 - 插頭 B

連接器： M12, 直型；編碼： A; 成型體： TPU, 橘黃色；鎖定： 黃銅, 鍍鎳的；觸頭 接點： 鍍金的；旋緊扭矩： 0.6...1.5 Nm; 請注意目標物的最大值！

