


# EVF491



連接電纜

VDOGH040VAP00,5P04STGH040VAP



| 應用        |              |                                     |
|-----------|--------------|-------------------------------------|
| 特殊的性能     |              | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性                |
| 應用        |              | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境                     |
| 無矽樹脂      |              | 是                                   |
| 電氣數據      |              |                                     |
| 工作電壓      | [M]          | < 250 AC / < 300 DC                 |
| 防護等級      |              | II                                  |
| 當前負載總數最大值 | [A]          | 4                                   |
| 工作條件      |              |                                     |
| 環境溫度      | [°C]         | -25...100                           |
| 環境溫度變化    | [°C]         | 0...100                             |
| 外殼防護等級    |              | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K         |
| 機械技術數據    |              |                                     |
| 重量        | [g]          | 65.1                                |
| 材質        |              | PP 無滷素；密封圈：EPDM                     |
| 成型體材料     |              | PP                                  |
| 滾花螺母的材料   |              | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)                  |
| 牽引鏈適用性    |              | 是                                   |
| 牽引鏈適用性    | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                      |
|           | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 彎曲週期         | > 1 Mio.                            |
|           | 扭轉應力         | ± 180 °/m                           |

# EVF491



## 連接電纜

VDOGH040VAP00,5P04STGH040VAP

### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm



### 電氣連接

電纜: 0.5 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.2 mm )

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

