


# EVF013



帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0005P05



| 應用              |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能           |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性        |
| 應用              |      | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境             |
| 無矽樹脂            |      | 是                           |
| 電氣數據            |      |                             |
| 工作電壓            | [V]  | < 60 AC/DC                  |
| 防護等級            |      | II                          |
| 當前負載總數最大值       | [A]  | 4                           |
| 總額定電流 (UL)      | [A]  | 3                           |
| 工作條件            |      |                             |
| 環境溫度            | [°C] | -25...100                   |
| 注意環境溫度          |      | cULus: ...65 °C             |
| 環境溫度變化          | [°C] | 0...100                     |
| 注意環境溫度 (移動的)    |      | cULus: ...65 °C             |
| 存儲溫度            | [°C] | -25...55                    |
| 儲存濕度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外殼防護等級          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 機械技術數據          |      |                             |
| 重量              | [g]  | 191.5                       |
| 尺寸              | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5          |
| 材質              |      | PP 無滷素；密封圈：EPDM             |
| 成型體材料           |      | PP                          |

# EVF013



## 帶插座連接電纜

ADOAH050VAS0005P05

|         |                    |                                                 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 滾花螺母的材料 | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |                                                 |
| 牽引鏈適用性  | 是                  |                                                 |
| 牽引鏈適用性  | 應用於靈活應用的彎曲直徑       | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|         | 傳播速度               | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|         | 彎曲週期               | > 1 Mio.                                        |
|         | 扭轉應力               | ± 180 °/m                                       |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接

電纜: 5 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 5.1 mm; 5 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PP; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |

|       |    |
|-------|----|
| 芯線顏色: |    |
| BK =  | 黑色 |
| BN =  | 棕色 |
| BU =  | 藍色 |
| GY =  | 灰色 |
| WH =  | 白色 |