


# EVF137

帶插座連接電纜

ADOGF040VAS0025P04



| 應用              |                      |                                           |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 特殊的性能           | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性 |                                           |
| 應用              | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境      |                                           |
| 無矽樹脂            | 是                    |                                           |
| 電氣數據            |                      |                                           |
| 工作電壓            | [V]                  | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| 防護等級            |                      | III                                       |
| 當前負載總數最大值       | [A]                  | 3                                         |
| 工作條件            |                      |                                           |
| 環境溫度            | [°C]                 | -25...80                                  |
| 環境溫度變化          | [°C]                 | 5...80                                    |
| 存儲溫度            | [°C]                 | -25...55                                  |
| 儲存濕度            | [%]                  | 10...100                                  |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |                      | 1K22/ DIN 60721-3-1                       |
| 外殼防護等級          |                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K               |
| 認證/測試           |                      |                                           |
| UL認證            | 電源                   | Class 2                                   |
| 機械技術數據          |                      |                                           |
| 重量              | [g]                  | 748.4                                     |
| 尺寸              | [mm]                 | 10 x 10 x 31                              |
| 成型體材料           |                      | PP                                        |
| 滾花螺母的材料         |                      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)                        |

# EVF137



## 帶插座連接電纜

ADOGF040VAS0025P04

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 密封材質   | EPDM         |                                                 |
| 牽引鏈適用性 | 是            |                                                 |
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接


電纜: 25 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PP, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



### 連接



芯線顏色：  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
WH = 白色