

EVF262



連接電纜

VDOGH030VAS0001P03STGF030VAS



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性	
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	5...80
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
UL認證	電源	Class 2
機械技術數據		
重量	[g]	51.2
尺寸	[mm]	10 x 10 x 36
材質		外殼: PP 無滷素；密封圈: EPDM
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性		是



連接電纜

VDOGH030VAS0001P03STGF030VAS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 1.0 m, MPPE, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

