

# EVT415

帶插座連接電纜

ADOAH030VAS0040E03



| 應用              |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能           |      | 無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性            |
| 應用              |      | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境             |
| 無矽樹脂            |      | 是                           |
| 電氣數據            |      |                             |
| 工作電壓            | [V]  | < 250 AC / < 300 DC         |
| 防護等級            |      | II                          |
| 當前負載總數最大值       | [A]  | 4                           |
| 工作條件            |      |                             |
| 環境溫度            | [°C] | -25...100                   |
| 注意環境溫度          |      | cULus: ...50                |
| 環境溫度變化          | [°C] | 5...100                     |
| 注意環境溫度（移動的）     |      | cULus: ...50                |
| 存儲溫度            | [°C] | -25...55                    |
| 儲存濕度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等級的其它儲存氣候條件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外殼防護等級          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 機械技術數據          |      |                             |
| 重量              | [g]  | 1382.5                      |
| 尺寸              | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5          |
| 材質              |      | 外殼：PVC 橘黃色；密封圈：EPDM         |
| 滾花螺母的材料         |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)          |
| 牽引鏈適用性          |      | 是                           |

# EVT415



## 帶插座連接電纜

ADOAH030VAS0040E03

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋


|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

### 電氣連接


電纜: 40 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



### 連接



BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色