

EVT055



連接電纜

VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
注意環境溫度		cULus: ...50
環境溫度變化	[°C]	5...100
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...50
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
認證/測試		
MTTF	[年]	20027
機械技術數據		
重量	[g]	107.4
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 49
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)



連接電纜

VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS

密封材質	EPDM	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋		
包裝單位	1 件數	

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC, 橘黃色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



EVT055



連接電纜

VDOAH043VAS0002E04STGH040VAS

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC, 黑色透明的; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊
扭矩: 0.6...1.5 Nm

