


# EVT191



## 連接電纜

VDOGF040VAS00,6E04STAF040VAS



| 應用          |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 特殊的性能       |      | 無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性            |
| 應用          |      | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境             |
| 無矽樹脂        |      | 是                           |
| 電氣數據        |      |                             |
| 工作電壓        | [M]  | < 50 AC / < 60 DC           |
| 防護等級        |      | III                         |
| 當前負載總數最大值   | [A]  | 3                           |
| 工作條件        |      |                             |
| 環境溫度        | [°C] | -25...80                    |
| 注意環境溫度      |      | cULus: ...50                |
| 環境溫度變化      | [°C] | 5...80                      |
| 注意環境溫度（移動的） |      | cULus: ...50                |
| 外殼防護等級      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| 機械技術數據      |      |                             |
| 重量          | [g]  | 40.3                        |
| 尺寸          | [mm] | 25 x 10 x 25.5              |
| 材質          |      | 外殼：PVC 橘黃色；密封圈：EPDM         |
| 滾花螺母的材料     |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L)          |
| 牽引鏈適用性      |      | 是                           |



## 連接電纜

VDOGF040VAS00,6E04STAF040VAS

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

## 注釋

包裝單位

1 件數

## 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



## 電氣連接

電纜: 0.6 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 連接



## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

