



連接電纜

VDOAF040VAS0010E04STAF040VAS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓 [V]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	3

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...80
注意環境溫度	cULus: ...50
環境溫度變化 [°C]	5...80
注意環境溫度（移動的）	cULus: ...50
外殼防護等級	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量 [g]	380.8
尺寸 [mm]	25 x 10 x 25.5
材質	外殼：PVC 橘黃色；密封圈：EPDM
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
牽引鏈適用性	是



連接電纜

VDOAF040VAS0010E04STAF040VAS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 1 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm

