


# EVT218

帶插頭連接電纜

ASTAF030VAS0002E03



## 應用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 特殊的性能 | 無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性 |
| 應用    | 應用於食品工業的衛生及潮濕環境  |
| 無矽樹脂  | 是                |

## 電氣數據

|           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 工作電壓      | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| 防護等級      |     | III               |
| 當前負載總數最大值 | [A] | 3                 |

## 工作條件

|             |      |                             |
|-------------|------|-----------------------------|
| 環境溫度        | [°C] | -25...80                    |
| 注意環境溫度      |      | cULus: ...50 °C             |
| 環境溫度變化      | [°C] | 5...80                      |
| 注意環境溫度（移動的） |      | cULus: ...50 °C             |
| 外殼防護等級      |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## 機械技術數據

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 重量      | [g]  | 79.1               |
| 尺寸      | [mm] | 25 x 10 x 25.5     |
| 材質      |      | 外殼: PVC 橘黃色        |
| 滾花螺母的材料 |      | 不鏽鋼(1.4404 / 316L) |
| 牽引鏈適用性  |      | 是                  |

# EVT218



## 帶插頭連接電纜

ASTAF030VAS0002E03

|        |              |                                                 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|
| 牽引鏈適用性 | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                                  |
|        | 傳播速度         | 應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s <sup>2</sup> |
|        | 彎曲週期         | > 1 Mio.                                        |
|        | 扭轉應力         | ± 180 °/m                                       |

### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



### 連接

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色

芯線顏色: