

EVW062



帶插座連接電纜

ADOAH043SCS0010T04



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
總額定電流 (UL)	[A]	3
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度 (移動的)		cULus: ...75
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	326.2
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
材質		外殼: TPU 黑色透明的; 密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅, 防黏性的
牽引鏈適用性		是

EVW062



帶插座連接電纜

ADOAH043SCS0010T04


牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	開關狀態	1 x LED, 白色
	操作	1 x LED, 綠色


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 4.9 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座
連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



BK =	芯線顏色:
BN =	黑色
BU =	棕色
WH =	藍色
	白色