


連接電纜

VDOAH030SCS0001T03STGF030SCS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 50 AC / < 60 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...75
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	53.2
尺寸	[mm]	10 x 10 x 36
材質		外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM
滾花螺母的材料		黃銅，防黏性的
牽引鏈適用性		是



連接電纜

VDOAH030SCS0001T03STGF030SCS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

注釋	無標籤支架
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 灰色, Ø 4.5 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

