



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

應用

焊接應用

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

< 50 AC / < 60 DC

防護等級

III

當前負載總數最大值

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...85 °C

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...85 °C

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

35.2

材質

外殼: TPU 橘黃色; 密封圈: FKM

滾花螺母的材料

黃銅, 防黏性的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 2 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m



連接電纜

VDOGF030SCS00,6T03STGF030SCS

注釋

注釋


無標籤支架

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，防黏性的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm



電氣連接

電纜：0.6 m, PUR, 無滷素，灰色， $\varnothing$ 4.5 mm；無輻射（可重複利用）；抗焊渣；3 x 0.25 mm² (32 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x M8, 直型；編碼：A；鎖定：黃銅，防黏性的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.3...0.5 Nm

