

EVW118



連接電纜

VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
應用		焊接應用
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75 °C
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（移動的）		cULus: ...75 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	67
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 49.5
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，防黏性的
密封材質		FKM
牽引鏈適用性		是



連接電纜

VDOAH043SCS0001T04STGH040SCS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

注釋	帶兩個30mm長的標籤支架
包裝單位	1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無鹵素, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 無輻射(可重複利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

