


EY3091



應用於連接安全光幕的連接電纜

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
設計	應用於連接帶有 OSSD 的安全光幕 / 安全光柵，應用於發射器
應用	應用於“增大檢測距離”配置
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 36 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

工作條件

外殼防護等級	IP 67
--------	-------

機械技術數據

重量	[g]	44.7
材質		TPU 橘黃色；PA
成型體材料		TPU / PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

EY3091



應用於連接安全光幕的連接電纜


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

電氣連接

電纜: 0.1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PA, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm




電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PA, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色