


EY5054



Y連接電纜

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	24 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	58.7
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 15 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 1 Mio.

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭 C

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.5...0.8 Nm






Y連接電纜

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

電氣連接 - 電纜

電纜: 0.45 m, PVC, 無鹵素, 黑色, Ø 4.2 mm; 3 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座 A

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5...0.8 Nm



電氣連接 - 插座 B

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5...0.8 Nm

