


I15005

電感式區域感測器
SIT-4070-CPKG/2M



1 電位計



產品特徵

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
感應距離	[mm]	20...70
外殼		圓柱形的
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 40

電氣數據

工作電壓	[V]	10...36 DC
電流損耗	[mA]	20; (24 V)
防護等級		II
反相保護		是

輸出

電氣設計		PNP
輸出功能		NC+NO
開關輸出DC電壓降最大值	[V]	3.5
開關輸出DC的持續電流負載	[mA]	250
開關頻率DC	[Hz]	5

I15005



電感式區域感測器

SIT-4070-CPKG/2M

短路保護		是
短路保護類型		脈衝
過載保護		是
監控範圍		
感應距離	[mm]	20...70
檢測距離可設		是
工廠設定檢測距離	[mm]	70
實際感應距離 Sr	[mm]	70 ± 10 %
精度/偏差		
校正系數	鋼: 1 / 不鏽鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3	
遲滯	[Sr的百分比]	< 15
開關點偏移	[Sr的百分比]	-15...15
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
外殼防護等級	IP 65	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等級B
機械技術數據		
重量	[g]	508.5
外殼	圓柱形的	
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	Ø 100 / L = 40
材質	PBT	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
附件		
供貨範圍	螺絲釘: 1 x M10 x 50	
	蓋: 1	
注釋		
包裝單位	1 件數	

I15005




電感式區域感測器

SIT-4070-CPKG/2M

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

連接



BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色